

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 7/8-10****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 7/8-10
GTIN	4062406050993
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 10

Ø Filet: 22,225 mm

Lungimea totală L: 140 mm

Ø cozii D_c: 18 mm

Pătrat coadă □: 14,5 mm

Ø găurii de centrare: 19,75 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Ø Filet	22,225 mm
Ø găurii de centrare	19,75 mm
Pasi/inch	10
Pas filet	2,54 mm

Adâncimea filetului	55,56 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Lungimea totală L	140 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	7/8-10 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod