

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 3/8-32****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 3/8-32
GTIN	4062406050399
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNEF-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 371

Pasi/inch: 32

Ø Filet: 9,525 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Ø cozii D_s: 10 mm

Pătrat coadă □: 8 mm

Ø găurii de centrare: 8,85 mm

Descriere tehnică

Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	8,85 mm
Adâncimea filetului	23,83 mm
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă □	8 mm
Ø Filet	9,525 mm

Pasi/inch	32
Ø cozii D _s	10 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,794 mm
Lungimea totală L	100 mm
Tip de filet	UNEF-LH
Dimensiunea filetului	3/8-32 UNEF LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod