

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, neacoperită, Tip: 2.1/4-10****Date comandă**

Numărul de comandă	130050 2.1/4-10
GTIN	4062406052263
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø Filet	57,15 mm
Adâncimea filetului	85,73 mm
Ø găurii de centrare	54,75 mm
Materialul sculei	HSS
Ø cozii D _s	45 mm
Pas filet	2,54 mm
Pătrat coadă □	35 mm
Număr de dinți Z	6
Pasi/inch	10
Număr caneluri de pretensionare	6
Lungimea totală L	160 mm
Tip de filet	UNS
Dimensiunea filetului	2.1/4-10 UNS

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod