

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse și înfundate cu filet pe stânga, TiN,
Tip: 3.3/4-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130056 3.3/4-8
GTIN	4062406056339
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
Comandă minimă: 1 bucată
Execuție specială - este exclusă returnarea
Tip de filet: UN-LH
Materialul sculei: HSS
Pasi/inch: 8
Ø Filet: 95,25 mm
Lungimea totală L: 180 mm
Ø cozii D_s: 56 mm
Pătrat coadă □: 44 mm
Ø găurii de centrare: 92,3 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
Materialul sculei	HSS
Pătrat coadă □	44 mm
Ø cozii D _s	56 mm
Adâncimea filetului	142,88 mm
Pasi/inch	8
Număr de dinți Z	10

Pas filet	3,175 mm
Număr caneluri de pretensionare	10
Ø Filet	95,25 mm
Ø găurii de centrare	92,3 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	3.3/4-8 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod