

Garant

Tarod de mașină pentru găuri străpunse și înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 4.1/4-14



Date comandă

Numărul de comandă	130056 4.1/4-14
GTIN	4062406056476
Clasa articolului	10N

Descriere

Notă:

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
 Comandă minimă: 1 bucată
 Execuție specială - este exclusă returnarea
 Tip de filet: UNS-LH
 Materialul sculei: HSS
 Pasi/inch: 14
 Ø Filet: 107,95 mm
 Lungimea totală L: 180 mm
 Ø cozii D_s: 56 mm
 Pătrat coadă □: 44 mm
 Ø găurii de centrare: 106,3 mm

Descriere tehnică

Pasi/inch	14
Adâncimea filetului	161,925 mm
Lungimea totală L	180 mm
Număr caneluri de pretensionare	12
Număr de dinți Z	12
Ø găurii de centrare	106,3 mm
Ø cozii D _s	56 mm

Materialul sculei	HSS
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	44 mm
Pas filet	1,814 mm
Ø Filet	107,95 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	4.1/4-14 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod