

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse și înfundate cu filet pe stânga, TiN,  
Tip: 4.3/4-10****Date comandă**

Numărul de comandă	130056 4.3/4-10
GTIN	4062406056612
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 10

Ø Filet: 120,65 mm

Lungimea totală L: 180 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 56 mm

Pătrat coadă □: 44 mm

Ø găurii de centrare: 118,35 mm

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă □	44 mm
Ø găurii de centrare	118,35 mm
Pasi/inch	10
Ø cozii D <sub>s</sub>	56 mm
Materialul sculei	HSS
Număr caneluri de pretensionare	12
Adâncimea filetului	180,975 mm

Pas filet	2,54 mm
Ø Filet	120,65 mm
Număr de dinți Z	12
Lungimea totală L	180 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetelui	4.3/4-10 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată și gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod