

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă cu răcire interioară și pereți consolidați, HSK-A100 scurt, Ø de strângere D1: 25 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308298 25
GTIN	4045197701701
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm.
- Pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu gaură Balluffchip
- Sablată cu bile de sticlă
- Cu orificii ale canalului de răcire și fileturi cu care se pot închide.

**Avantaj:**

**Design optimizat. Amortizează vibrațiile, calitate superioară a piesei, protejează arborele și scula.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

**Accesorii opționale:**

Mandrină pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302416. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 304755.

Orificiu pentru canalul de răcire: Cu posibilitate de închidere

Lungime activă dimensiune A: 115 mm

Ø exterior D: 55,8 mm

Ø D<sub>2</sub>: 44 mm

## Descriere tehnică

Ø de prindere D <sub>1</sub>	25 mm
Lungime activă dimensiune A	115 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Ø exterior D	55,8 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Suport	HSK-A100 scurt
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Dulap integrat în bază	354290
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354236 22,1-32