

Garant**CDCT S40102, Categorie: HB7035****Date comandă**

Numărul de comandă	268530 HB7035
GTIN	4062406210649
Clasa articolului	211

Descriere

CDCT S40102 HB7035 Categorie: HB7035

Sfărâmbător de aşchii: SF

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,23 mmAvans f : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 150 m/minViteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 60 - 150 m/min**Descriere tehnică**

Aplicație secundară	K
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 150 m/min
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	60 - 150 m/min
Sfărâmbător de aşchii	SF
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,23 mm

Categorie	HB7035
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CDCT S40102
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire