

**Garant****GPCT S50102, Categorie: HB7410****Date comandă**

Numărul de comandă 268560 HB7410

GTIN 4062406057534

Clasa articolului 211

**Descriere**

GPCT S50102 HB7410 Categorie: HB7410

Sfârâmător de așchii: TIS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 90 m/min**Descriere tehnică**Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală 40 - 90 m/min

Sfârâmător de așchii TIS

Categorie HB7410

Aplicația principală Ti

Codificare finisare / degroșare Finisare

Condiție de tăiere continuă

Rază la colț 0,2 mm

Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Avans $f$	0,05 - 0,23 mm/rot
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	GPCT S50102
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire