

**Garant****GPCT S50104, Categorie: HB7410****Date comandă**

Numărul de comandă	268570 HB7410
GTIN	4062406057589
Clasa articolului	211

**Descriere**

GPCT S50104 HB7410 Categorie: HB7410  
Sfârâmător de aşchii: TIS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 90 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Aplicația principală	Ti
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 90 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7410
Materialul sculei	Carbură

Sfârâmător de așchii	TIS
Avans f	0,05 - 0,23 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	GPCT S50104
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire