

**Garant****GPCT S50102, Categorie: HB7035****Date comandă**

Numărul de comandă	268560 HB7035
GTIN	4062406057497
Clasa articolului	211

**Descriere**

GPCT S50102 HB7035 Categorie: HB7035

Sfârâmător de aşchii: SF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 150 m/minViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 60 - 150 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Categorie	HB7035
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans $f$	0,03 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 150 m/min
Aplicație secundară	K

Sfârâmător de așchii	SF
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	60 - 150 m/min
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	GPCT S50102
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire