

**Garant****TDAT 070102, Categorie: HB7035**

### Date comandă

Numărul de comandă	268630 HB7035
GTIN	4062406057787
Clasa articolului	211

### Descriere

TDAT 070102 HB7035 Categorie: HB7035

Sfărâmător de așchii: SF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 150 m/minViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 60 - 150 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 150 m/min
Sfărâmător de așchii	SF
Categorie	HB7035
Avans $f$	0,03 - 0,25 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm
Materialul sculei	Carbura

Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	60 - 150 m/min
Aplicație secundară	K
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDAT 070102
Numărul de schimbări / tăişuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire