

Garant**TDAT 070104, Categorie: HB7125-1**

Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 268640 HB7125-1 |
| GTIN | 4062406057879 |
| Clasa articolului | 211 |

Descriere

TDAT 070104 HB7125-1 Categorie: HB7125-1

Sfărâmbător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,23 mmAvans f : 0,05 - 0,23 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 140 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Sfărâmbător de aşchii | VS |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Categorie | HB7125-1 |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 60 - 140 m/min |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,05 - 0,23 mm |
| Avans f | 0,05 - 0,23 mm/rot |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Aplicația principală | M |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TDAT 070104 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |