

**Garant****GCCT 060202, Categorie: HB7125-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	268590 HB7125-1
GTIN	4062406057671
Clasa articolului	211

### Descriere

GCCT 060202 HB7125-1 Categorie: HB7125-1  
Sfărâmbător de aşchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 140 m/min

### Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7125-1
Sfărâmbător de aşchii	VS
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,05 - 0,23 mm/rot

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 140 m/min
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	GCCT 060202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire