

Garant**RC.T 0602, Categorie: HU7310-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Clasa articolului	21G

Descriere

RC.T 0602 HU7310-1 Sfărâmător de așchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 350 - 600 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Categorie	HU7310-1
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Aplicația principală	N

Sfârâmător de așchii	AM
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCGT 0602
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire