

Garant**RC.X 1003, Categorie: HB725**

Date comandă

Numărul de comandă	260640 HB725
GTIN	4062406058647
Clasa articolului	21G

Descriere

RC.X 1003 HB725 Sfărâmător de aşchii: UM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	UM
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	UNI
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Categorie	HB725

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Strat de acoperire	PVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMX 1003
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire