

Garant

GARANT Master Titan Freză cu cap sferic din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 4mm



Date comandă

Numărul de comandă	207482 4
GTIN	4045197989581
Clasa articolului	11Z

Descriere

Execuție:

Geometrie specială pentru prelucrarea **titanului și aliajelor din titan**.

4 tășuri frontale la centru.

Prin urmare poate fi folosită ca **burghiu cu 4 tășuri** pentru toate adâncimile de tăiere.

Toleranță: Contur radial = $\pm 0,005$ mm.

Notă:

Nu este recomandată reascuțirea.

Descriere tehnică

Factor de corectare pentru v_c	1,25
Avans f_z pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm ²	0,018 mm
Număr de dinți Z	4
Lungimea tăișului L_c	8 mm
Avans f_z pentru frezare prin copiere în titan > 850 N/mm ²	0,021 mm
Ø tăișului D_c	4 mm
Lungimea totală L	54 mm
Unghiul elicei	45 grad
Ø cozii D_s	6 mm
Rază R	2 mm

Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Toleranță Ø nominal	f8
Direcția de așchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare laterală
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roz
Tip produs	Freză cu cap sferic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------