

Garant**RC.X 1204, Categorie: HU7310-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Clasa articolului	21G

Descriere

RC.X 1204 HU7310-1 Sfărâmător de aşchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 350 - 600 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Sfărâmător de aşchii	AM
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU7310-1
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCGX 1204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire