

Garant**RC.T 0803, Categorie: HU7310-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Clasa articolului	21G

Descriere

RC.T 0803 HU7310-1 Sfărâmător de așchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 350 - 600 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de așchii	AM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Categorie	HU7310-1
Aplicația principală	N
Strat de acoperire	neacoperită
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCGT 0803
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire