

Garant**CCGT 030101, Categorie: HB7025-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260046 HB7025-1
GTIN	4062406058661
Clasa articolului	211

Descriere tehnică

Rază la colț	0,1 mm
Materialul sculei	Carbura
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Categorie	HB7025-1
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,2 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de aşchii	SF
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030101

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire