

**Garant****CCGT 030102, Categorie: HB7025-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Clasa articolului	211

**Descriere**

CCGT 030102 HB7025-1 Categorie: HB7025-1

Sfârâmător de aşchii: SF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbura
Avans $f$	0,03 - 0,1 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Sfârâmător de aşchii	SF
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HB7025-1
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030102
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire