

Garant

**Freză pentru avansuri foarte mari Hi5, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z:
100/8mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	213110 100/8
GTIN	4062406058463
Clasa articolului	210

Descriere**Descriere:**

Freză pentru avansuri foarte mari ultraperformantă, cu tăiș special.

Deosebit de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

Utilizabilă și pentru semifiniție.

Eficiență a costurilor datorită plăcuței amovibile cu 5 tăișuri.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	8
Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 10T5..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	2,2 mm

Ø D ₃	80,78 mm
Ø tăişului D _c	100 mm
Ø orificiu prindere	32 mm
Serie	Hi5
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7