

Garant**CNMG 09T308, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 09T308 HB7210-1 Categorie: HB7210-1
Sfărâmbător de aşchii: GM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mm
Avans f : 0,3 - 0,7 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Sfărâmbător de aşchii	GM
Categorie	HB7210-1
Rază la colț	0,8 mm

Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	K
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire