

Garant**DNMG 110408, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250754 HB7210-1
GTIN	4062406059002
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110408 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Sfârâmător de așchii: GM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mmAvans f : 0,3 - 0,7 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Categorie	HB7210-1
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	GM
Aplicația principală	K
Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire