

Garant**Menghină cu fixare de înaltă presiune CNC HiPo Clamp cu amplificator de putere, Tip: 1250****Date comandă**

Numărul de comandă	360465 1250
GTIN	4045197991256
Clasa articolului	31F

Descriere**Execuție:**

- **Precizie poziționare în 0,02 mm.**
- **Dimensiuni de reglare compatibile cu mărcile uzuale.**
- **Structură universală pentru diverse sisteme de prindere.**
- **Ghidaj călit prin inducție.**
- **Arbore închis complet (efort redus de curățare).**
- **Găuri filetate pe ambele părți pentru opritorul pieselor de prelucrat.**
- **Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.**
- **Sunt șlefuite toate părțile, mai puțin partea frontală: Poate fi utilizat atât orizontal cât și lateral.**
- **Poate fi echipat cu acționare în unghi.**
- **Arbore complet capsulat și nitrurat.**
- **Filet lateral pentru opritor.**

Execuție text publicitar:

- **Precizie poziționare în 0,02 mm.**
- **Ghidaj călit prin inducție.**
- **Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.**
- **Sunt șlefuite toate părțile, mai puțin partea frontală: Poate fi utilizat atât orizontal cât și lateral.**
- **Arbore complet capsulat și nitrurat.**

Livrare:

4 gheare de strângere și manivelă manuală. **Fără bacuri în trepte.**

Accesorii opționale:

- **Mărci uzuale de menghine în Ref. 125, de ex. Cod 361400 – 361660, Cod 362390 – 362600, Cod 361295, Cod 361296.**
- **Set de ajustare și de fixare, Cod 360530.**
- **Opritor pentru piesele de prelucrat, manivelă, Cod 360555; 360800.**
- **Bolț de pretensionare Cod 360025.**
- **Sistem de acționare în unghi Cod 360471.**

Notă:

- **Prelungitorul recomandat pentru corpul de bază 125 este disponibil la Cod 360467_125 în LPS.**
- **Referința 125X se livrează cu fălcile 361295 125 și 361296 125. Este posibilă utilizarea cu bacuri de protecție XPent.**
- **Prelungitorul recomandat pentru corpul de bază 160 este Cod 360420 160**

Notă text publicitar:

Referința 125X se livrează cu fălcile 361295 125 și 361296 125. Este posibilă utilizarea cu bacuri de protecție XPent.

Descriere tehnică

r ± 0,015	118 mm
o -0,02	40 mm
Distanță canale p H7	20 mm
Canal transversal n H7	20 mm
Înălțimea bacului h	39,5 mm
Gamă de prindere b	0 - 182 mm
Canal longitudinal l H7	20 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	HiPo
Lățimea corpului de bază B	125 mm
Gamă de prindere d	131 - 313 mm
Forță de strângere până la maxim	40 kN
m ±0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm
Lungimea totală L	512 mm
Lungimea corpului de bază a	424 mm
Înălțime corp de bază c -0,02	100 mm
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero

Greutate	35 kg
t	144 mm
Serie	HiPoClamp
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Bridă de protecție, sistem Click Pentru tip 125	361962 125
Corp de bază pentru prelungitor Pentru tip 125	360467 125
Bridă de protecție, sistem Click Pentru tip 125	361952 125
Bridă de protecție pentru bridă în trepte Pentru tip 125	361972 125