

Garant**WNMG 080404, Categorie: HB7210-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080404 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Sfârâmător de așchii: GM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mmAvans f : 0,3 - 0,7 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Sfârâmător de așchii	GM
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7210-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Aplicația principală	K
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire