

Garant**WNMA 080408, Categorie: HB7210-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252076 HB7210-1
GTIN	4062406059170
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMA 080408 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 6,5 mmAvans f : 0,3 - 0,7 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,3 - 0,7 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 6,5 mm
Aplicația principală	K
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7210-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMA 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire