


Garant**CC.T 09T308, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T308 HB7210-1 Categorie: HB7210-1

Sfârâmător de așchii: GM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 450 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 450 m/min
Aplicația principală	K
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	GM
Categorie	HB7210-1
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire