

**Garant****WNMG 080408, Categorie: HB7210-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252208 HB7210-1
GTIN	4062406059194
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de aşchii	Fontă
Categorie	HB7210-1
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 450 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	K
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Avans f	0,3 - 0,8 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire