


**CNMG 120404, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250102 CA025P
GTIN	4960664857180
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120404 CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmător de așchii: PQ

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 105 - 435 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	CA025P
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmător de așchii	PQ
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	105 - 435 m/min

Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire