

**Garant****GARANT Master Titan Freză de finisare din carbură monobloc HPC, neacoperită, Ø e8 DC: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	203633 4
GTIN	4045197991553
Clasa articolului	11Z

**Descriere****Execuție:**

Pentru **operații de finisare**.

Geometrie specială pentru eliminarea optimă a așchiilor.

**Stabilitate ridicată și silențiozitate** datorită divizării inegale.

Pentru **frezare pe contur ca operație de finisare în titan și în aliaj de titan**.

**Avantaj:**

Tehnică medicală– recomandată și adecvată pentru piese pentru industria alimentară.

**Descriere tehnică**

Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Ø cozii $D_s$	6 mm
Lungimea totală L	62 mm
Direcția de așchiere	orizontal
Ø tăișului $D_c$	4 mm
Lungimea tăișului $L_c$	16 mm
Unghiul elicei	40 grad
Număr de dinți Z	7
Toleranță Ø nominal	e8
Rotunjire a colțurilor $r_v$	0,05 mm

Serie	Master Titan
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,07×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roz
Tip produs	Freză

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	130 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	100 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	85 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		

### Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------