


**CNMG 120408, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120408 CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmtător de așchii: PS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmtător de așchii	PS
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	CA025P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Avans $f$	0,15 - 0,35 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Rază la colț	0,8 mm

Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,5 mm
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire