


CNMG 160612, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250377 CA025P
GTIN	4960664863686
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 160612 CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmtător de așchii: PH

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 10 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmtător de așchii	PH

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Categorie	CA025P
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire