


CNMG 120412, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120412 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: PH

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 10 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm

Sfărâmat	PH
Categorie	CA025P
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire