



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 42/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	221960 42/5
GTIN	2050002058750
Clasa articolului	250

Descriere

Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 42/5 mm Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 5

Ø D₃: 35 mm

Adâncime maximă de aşchiere a_{p max}: 1 mm

Lungimea totală L_{ges}: 40 mm

Filet de prindere M: M16

Frezare circulară a găurii Ø D_{min}: 77 mm

Descriere tehnică

Lungime de aşezare cu înclinație α _{max}	33,3 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	77 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	1 mm
Ø tăişului D _c	42 mm
Număr de dinți Z	5
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Ø D ₃	35 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α _{max}	0,52 grad

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Răcire interioară	da
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Filet de prindere M	M16
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	82 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------