

**Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z:
52/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	221965 52/5
GTIN	2050002058781
Clasa articolului	250

Descriere

Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 52/5 mm Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 5

Ø D₃: 45 mm

Adâncime maximă de aşchiere a_{p max}: 1 mm

Lungimea totală L_{ges}: 40 mm

Ø orificiu prindere: 22 mm

Frezare circulară a găurii Ø D_{min}: 97 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α _{max}	43,3 mm
Răcire interioară	da
Ø tăişului D _c	52 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	1 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,4 grad
\varnothing orificiu prindere	22 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	5
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	97 mm
$\varnothing D_3$	45 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------