


CNMM 160616, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250498 CA025P
GTIN	4960664863792
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMM 160616 CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmător de așchii: PX

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 11 mm

Avans f : 0,25 - 0,9 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	PX
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min

Categorie	CA025P
Rază la colț	1,6 mm
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire