


DNMG 150604, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150604 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: PQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 105 - 435 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	PQ
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Materialul sculei	Carbură

Categorie	CA025P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	105 - 435 m/min
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire