


CNMM 190616, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250504 CA025P
GTIN	4960664863822
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMM 190616 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: PX

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 11 mm

Avans f : 0,25 - 0,9 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,9 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Categorie	CA025P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 11 mm
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,6 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Sfârâmător de așchii	PX

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire