

## Garant

### GARANT Master Titan Freză toroidală din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 10/0,5mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	206364 10/0,5
GTIN	4045197991874
Clasa articolului	11Z

#### Descriere

##### Execuție:

Toleranță: Raza la colț  $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .

##### Aplicație:

Pentru frezarea **titanului și a aliajelor de titan**, la funcționare silențioasă pentru cea mai bună durabilitate și cea mai mare performanță la așchiere.

#### Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	32 mm
Avans $f_z$ pentru frezare prin copiere în titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Unghiul elicei	40 grad
Raza la colț $R_1$	0,5 mm
Lungimea totală L	72 mm
Lungimea tăișului $L_c$	22 mm
Factor de corectare pentru $v_c$	1,5
Ø cozii $D_s$	10 mm
Ø tăișului $D_c$	10 mm

Ø de degajare $D_1$	9,7 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Tip	N
Toleranță Ø nominal	e8
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	roz
Tip produs	Freză toroidală

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		

### Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------