


DNMG 150608, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150608 CA025P Categorie: CA025P
 Sfârâmător de așchii: PQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 105 - 435 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	PQ
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	105 - 435 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	P

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	CA025P
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire