




Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 40/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Răcire interioară	da
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,55 grad
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	5
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	78 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	73 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø tăișului D_c	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Ø orificiu prindere	16 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	31,3 mm

Ø D ₃	33 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------