


DNMG 150616, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250894 CA025P
GTIN	4960664864447
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150616 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: PH

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,6 mm
Sfârâmător de așchii	PH
Categorie	CA025P
Materialul sculei	Carbură

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire