


DNMG 150608, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250797 CA025P
GTIN	4960664864249
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150608 CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmtător de așchii: PS

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Categorie	CA025P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmtător de așchii	PS

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire