

**Garant****GARANT Master Titan Freză de finisare din carbură monobloc HPC, neacoperită, Ø e8 DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	203633 8
GTIN	4045197992024
Clasa articolului	11Z

**Descriere****Execuție:**

Pentru **operații de finisare**.

Geometrie specială pentru eliminarea optimă a așchiilor.

**Stabilitate ridicată și silențiozitate** datorită divizării inegale.

Pentru **frezare pe contur ca operație de finisare în titan și în aliaj de titan**.

**Avantaj:**

Tehnică medicală– recomandată și adecvată pentru piese pentru industria alimentară.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	68 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Avans f <sub>z</sub> pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,035 mm
Direcția de așchiere	orizontal
Număr de dinți Z	7
Ø tăişului D <sub>c</sub>	8 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Unghiul elicei	40 grad
Lungimea tăişului L <sub>c</sub>	24 mm
Rotunjire a colțurilor r <sub>v</sub>	0,05 mm

Serie	Master Titan
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,07×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roz
Tip produs	Freză

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	130 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	100 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	85 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		

### Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------