


DNMG 150604, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150604 CA025P Categorie: CA025P
 Sfârâmător de așchii: PS
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm
 Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Categorie	CA025P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbură
Sfârâmător de așchii	PS
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	1 - 4 mm
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire