


**DNMG 150612, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250893 CA025P
GTIN	4960664864430
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DNMG 150612 CA025P Categorie: CA025P  
 Sfărâmător de aşchii: PH  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 5 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbură
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	PH
Categorie	CA025P

Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire