


**SNMG 120404, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251162 CA025P
GTIN	4960664864591
Clasa articolului	25E

**Descriere**

SNMG 120404 CA025P Rază la colț: 0,4 mm  
 Categorie: CA025P  
 Sfârâmător de așchii: PQ  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 105 - 435 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,13 - 0,4 mm/rot
Categorie	CA025P
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Sfârâmător de așchii	PQ

Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	105 - 435 m/min
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire