



## Sistem de măsurare a liniarității ProLine, Tip: 100



### Date comandă

Numărul de comandă	467577 100
GTIN	2050002078185
Clasa articolului	40N

### Descriere

#### Execuție:

Cea mai simplă măsurare a liniarității, a planeității și a unghiurilor drepte, cu o precizie de până la 0,001 mm! Montajul rapid, măsurarea sigură și livrarea raportului în PDF sau exportul de date completează pachetele. Astfel, poate fi măsurată și înregistrată rectangularitatea axelor în interval de 10 min. Pachetele de măsurare sunt alăturate în funcție de situația de utilizare.

#### Avantaj:

- **Comunicații și măsurare fără cablu**
- **Mic, transportabil, înlocuiește blocul de granit**
- **Instalare automatizată a laserului**
- **Autocalibrare a laserului**
- **Alinierea completă și calibrarea mașinii conform DIN ISO cu documentație**
- **Valori live pentru corectarea directă a mașinii**
- **Se poate combina cu μLevel pentru măsurarea concomitentă a unghiului de rotire**

#### Livrare:

Laser T250 cu alimentator și adaptor de fixare, receptor laser R540 cu transmisie radio, software ProLine V4, cutie.

### Descriere tehnică

Rezoluție (receptor)	0,0001 mm
Precizie (receptor)	0,001 mm
Domeniu de măsurare	30 m
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Dispozitiv de nivelare laser