

**SNMG 190612, Categorie: CA025P****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251368 CA025P |
| GTIN               | 4960664864836 |
| Clasa articolului  | 25E           |

**Descriere**

SNMG 190612 CA025P Rază la colț: 1,2 mm  
Categorie: CA025P  
Sfărâmător de așchii: PH  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Rază la colț                                  | 1,2 mm            |
| Categorie                                     | CA025P            |
| Sfărâmător de așchii                          | PH                |
| Materialul sculei                             | Carbura           |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 70 - 420 m/min    |
| Avans $f$                                     | 0,25 - 0,8 mm/rot |
| Aplicația principală                          | P                 |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Adâncime de tăiere $a_p$        | 1 - 10 mm                          |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare                          |
| Condiție de tăiere              | ușor întrerupt                     |
| Strat de acoperire              | CVD                                |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | SNMG 190612                        |
| Numărul de schimbări / tăișuri  | 8                                  |
| Tip produs                      | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |